

LITTLE Candy Corn 2

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWSEN54



Galleria Immagini



Che cos'è il LITTLE Candy Corn 2?

LITTLE Candy Corn 2 è un nuovo sensore di prossimità **per utenti con disabilità motorie o ipovedenti** che utilizza la tecnologia dei sensori di prossimità ad alta sensibilità per l'attivazione. Ogni volta che l'utente si avvicina o tocca la superficie di attivazione, il sensore di prossimità LITTLE Candy Corn si attiva. La superficie di attivazione, grazie alla sua dimensione particolarmente ridotta, è adatta alla maggior parte degli utenti.

Come funziona il LITTLE Candy Corn 2?

Il nuovo sensore di prossimità per utenti con disabilità motorie **LITTLE Candy Corn 2** ha un funzionamento molto semplice. Una volta attivato, vengono emessi un segnale acustico e una luce **per un feedback sia visivo che uditivo**, che può essere disattivato in base alle esigenze, facilitando l'uso in diversi contesti.

Quando è consigliato l'uso del LITTLE Candy Corn 2?

L'utilizzo del nuovo sensore di prossimità per utenti con disabilità motorie **LITTLE Candy Corn 2** è particolarmente consigliato quando l'utente non è in grado di esercitare una forza sufficiente per attivare un sensore accessibile come il Jelly Bean o Buddy Button; quando **un feedback visivo o uditivo** aiuta l'utente a utilizzare correttamente l'interruttore di prossimità; per favorire l'**accessibilità** e l'**autonomia** nell'interazione con la tecnologia per persone con disabilità motorie.

Caratteristiche:

- Include il supporto ableCARE on-demand
- Realizzato ableSTRONG per resistere a cadute e altre condizioni ambientali
- Realizzato con materiali ableSAFE e testato da laboratori di sicurezza di terze parti
- Sensore di prossimità ad alta sensibilità che non richiede calibrazione
- Feedback visivo e uditivo che può essere disattivato
- Dotato di batteria CR2032 sostituibile **INCLUSA**

Caratteristiche tecniche

- Tipo di interruttore: Elettronico, cablato
- Tipo di attivazione: Sensore di prossimità
- Forza di attivazione: Prossimità
- Feedback: Uditivo e visivo
- Dimensioni connettore: Spina mono (TS) da 3,5 mm
- Montaggio: Piastra di montaggio AbleNet Quick Ready per tecnologie assistive o inserti filettati integrati (inserto filettato 6-32, lunghezza massima della vite 6 mm)
- Dimensioni prodotto: 5,08 cm L x 5,08 cm P x 1,59 cm A

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.18.012 - Sensore di comando ad azionamento ottico

VIDEO: